

**VNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HBT020, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3924 160404
GTIN	4067263843795
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tartalom	251828 HBT020
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,8 - 4 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3924 160404