

Garant**CCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7020-2, Méret: 09T302****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2805 09T302
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 400 mm/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Tartalom	260056 HB7020-2
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Darabszám	50

Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácsörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2805 09T302