

**SNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HB7035-2, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2448 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	8
Tartalom	251222 HB7035-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 320 mm/min
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Darabszám	30
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2448 120404
