

**TCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HBT020, Méret: 16T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3946 16T304
GTIN	4067263095811
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Cserék / élek száma	3
Tartalom	261018 HBT020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p \max}$	4 mm

Adatlap

Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3946 16T304