

**TCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT020, Méret: 16T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3947 16T304
GTIN	4067263095828
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Darabszám	50
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Fogásmélység $a_{p \max}$	4 mm
Bevonat	TiCN
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Tartalom	261018 HBT020
Cserék / élek száma	3
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3947 16T304