

**TNMG váltólapka, simító, 30 darab HB7035-2, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2456 160408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Tartalom	251434 HB7035-2
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4 mm
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Darabszám	30
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2456 160408
