

Garant**CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7020-2, Méret: 060202**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2811 060202
GTIN	4067263095149
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 350 mm/min
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Tartalom	260140 HB7020-2
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Sarokrádiusz	0,2 mm
Darabszám	50

Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2811 060202