

**VNMG váltólapka, simító, 30 darab HB7020-2, kedvezményes kiszérésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2467 160408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	160 - 400 mm/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Tartalom	251734 HB7020-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	4
Darabszám	30
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2467 160408
