

**VNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7010-2, Méret: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2475 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 440 mm/min
Tartalom	251802 HB7010-2
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Darabszám	50
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2475 160404
