

**Garant****DCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7010-2, Méret: 070202****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2816 070202 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Műszaki leírás**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 150 - 500 mm/min     |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,2 - 1,5 mm         |
| Szerszámanyag                              | HM                   |
| Előtolás $f$                               | 0,07 - 0,25 mm/ford, |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Simítás              |
| Fogásmélység $a_{p\ min}$                  | 0,15 mm              |
| Váltólapka ISO kód                         | DCMT 070202          |
| Fő felhasználás                            | P                    |
| Tartalom                                   | 260351 HB7010-2      |
| Cserék / élek száma                        | 2                    |
| Fogásmélység $a_{p\ max}$                  | 1,75 mm              |
| Sarokrádiusz                               | 0,2 mm               |
| Darabszám                                  | 50                   |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Típus                 | HB7010-2                  |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos                |
| Forgácstörő           | SS                        |
| Termék fajtája        | Váltólapka esztergáláshoz |

### Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2816 070202