

**DNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HB7010-2, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2425 150608
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 440 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,75 mm
Szerszámanyag	HM
Tartalom	250762 HB7010-2
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Darabszám	30
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2425 150608
