

Garant**RCG. esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HU730-1, Méret: 1003****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3820 1003
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	260640 HU7310-1
Darabszám	50
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Váltólapka ISO kód	RCGX 1003
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	N
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Tűrés	G
Típus	HU730-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3820 1003