

Garant**KNUX esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7130-2, Méret: 160410L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2937 160410L
GTIN	4067263094548
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 mm/min
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,65 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	4 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	1 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Darabszám	50
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410L
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2

Tartalom	251038 HB7130-2
Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2937 160410L