

Garant**SCMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3528 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Tartalom	260742 HB7120-1
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	M
Darabszám	30
Típus	HB7120-1

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3528 09T304