

Garant**SCMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7140-2, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3530 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Tartalom	260742 HB7140-2
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Darabszám	30

Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3530 09T304