

Garant**TCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7020-2, Méret: 110202**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2849 110202
GTIN	4067263095729
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	260980 HB7020-2
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 350 mm/min
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Cserék / élek száma	3
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Váltólapka ISO kód	TCMT 110202
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Darabszám	50

Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2849 110202