

Garant**TCMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7130-2, Méret: 16T308****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3541 16T308
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Tartalom	260958 HB7130-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 mm/min
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Cserék / élek száma	3
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	Keményfém
Darabszám	30

Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3541 16T308