

Garant**VCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7010-2, Méret: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2864 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Tűrés	M
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,2 mm
Tartalom	261372 HB7010-2
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Darabszám	30

Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2864 160404