

Garant**eco beszűrő esztergakés, hosszú szár, balos, Szárszélesség / beszűrési szélesség w: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273863 25/3
GTIN	4045197582133
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

19,5 mm beszűrés mélységtől (3 mm beszűrési szélesséig), ill. 24,5 mm beszűrési mélységtől (4 mm beszűrési szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszűrő esztergalapokat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

Műszaki leírás

Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Működő szélesség L_4	26,5 mm
Fejhossz L_1	36,5 mm
Beszűrési mélység t_{\max}	21 mm
Beszűrési szélesség w	3 mm
Teljes hossz L	130 mm
Sorozat	Eco

Szárszélesség b	25 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600