

Garant**VB.T 160408, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261234 HU7310
GTIN	4045197696274
Árucikk kategória	21G

Leírás

VB.T 160408 HU7310 Minőség: HU7310

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 4 mmElőtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 350 - 600 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,

Forgácstörő	AM
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	VBGT 160408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz