

Garant**VC.T 160404, Minőség: CB7010**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 261458 CB7010 |
| GTIN | 4045197671745 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

VC.T 160404 CB7010 Minőség: CB7010

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 240 m/min

Műszaki leírás

| | |
|---|--------------------|
| Fő felhasználás | P |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 2 mm |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c | 70 - 180 m/min |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 90 - 240 m/min |
| Mellékfelhasználás | M |
| Forgácstörő | SM |
| Minőség | CB7010 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | Cermet |
| Váltólapka ISO kód | VCMT 160404 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |