

Garant**VC.T 110304, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261454 HB7020
GTIN	4045197699824
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 110304 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm

Fő felhasználás	P
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz