

**VCGX 1103005, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261381 SP4019
GTIN	5660058
Árucikk kategória	28D

**Leírás**

VCGX 1103005 SP4019 Minőség: SP4019

Forgácstörő: 62

Fogásmélység  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 30 - 440 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,15 - 3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 440 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	UNI
Forgácstörő	62
Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Minőség	SP4019
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Szerszámananyag	HM
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	VCGX 1103005
Cserék / élek száma	2
Váltólapka kiosztás	egyenes