


**Garant****eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret L: 16/16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Tartalom:****1,5°-os alátétlapkával.****Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 16 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 27 mm

Teljes hossz L: 74 mm

Lapkacsavar menetlapkához: 279810 2

Alátétlapka 1,5°: 272610 1,5

Szorítócsavar alátétlapkához: 279824 1

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Lapkaméret	16 mm
Szárméret	16 mm

Lapkacsavar menetlapkához	279810 2
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1
Alátétlapka 1,5°	272610 1,5
Fejhossz L <sub>1</sub>	27 mm
Teljes hossz L	74 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX10	674248 TX10
Feszítőcsavar	272500
Csavar alátétlapkához	272540
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög 1,5 Fok	272610 1,5
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500