

**DCMW 11T302, KBN05M, Típus: ME****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265680 ME
GTIN	4960664598984
Árucikk kategória	25H

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge; váltólapkánként 2 él.

Minőség: KBN05M

Vágóél kivitel: ME

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,5 mm

Előtolás f : 0,08 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 200 m/min
Vágóél kivitel	ME
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm
Előtolás f	0,08 - 0,15 mm/ford,

Minőség	KBN05M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	DCMW 11T302
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	KBN05M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		