

Garant**GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 14,2mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 123025 14,2 |
| GTIN | 4045197844569 |
| Árucikk kategória | 11E |

Leírás**Kivitel:**

Nagyon magas forgácsolási sebességekkel való használathoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas **alacsony teljesítményfelvételű** gépekhez és **magas fordulatszámokhoz**.

- **Lényegesen alacsonyabb forgácsoló erők a speciális vágóél geometria következtében.**
- **Bevonat a kitűnő kopásállóság érdekében magas folyamathő esetén is.**
- **Polírozott forgácshornyok a jó forgácselvezetés érdekében.**

A **keskeny keresztél** és a **4 vezetőszalag különleges elrendezése nagy pozicionálási és egytengelyűségi pontosságot** eredményeznek. Optimalizált mikrogeometria a hosszabb élettartam és nagyobb teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható

HB alak: a **123026 számmal** rendelje meg.

HE alak: a **123025 + 129100HE számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Tűrés névleges Ø | h7 |
| Ajánlott Maximális furatmélység L_2 | 130,7 mm |
| Szár Ø D_s | 16 mm |
| Előtolás f acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,26 mm/ford, |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Teljes hossz L | 203 mm |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Forgácshorony hossza L_c | 152 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Névleges $\varnothing D_c$ | 14,2 mm |
| Sorozat | Master Steel |
| Bevonat | TiAlN |
| Szerszámanyag | VHM |
| Kivitel | 8xD |
| Csúcsszög | 135 fok |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| belső hűtés | igen, 25 bar-ral |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Semi-Standard | igen |
| Színes gyűrű | zöld |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 195 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 150 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 135 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 125 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 65 m/min | M |
| GG | alkalmas | 120 m/min | K |
| GGG | alkalmas | 115 m/min | K |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HE

129100 HE