

**VBGW 160402, KBN25M, Típus: MET****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265732 MET
GTIN	4960664529810
Árucikk kategória	25H

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 él speciális élalakkal az optimalizálás érdekében megszakított felületek esetén.

Minőség: KBN25M

Vágóél kivitel: MET

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 180 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 180 m/min
Vágóél kivitel	MET
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,

Minőség	KBN25M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	VBGW 160402
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	KBN25M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		