

Garant

Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, HT kivitel, hűtőcsatorna furatokkal, SK 40, Befogási Ø D1: 16mm

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302031 16 |
| GTIN | 4045197644770 |
| Árucikk kategória | 31H |

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**

Felhasználás:

- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és könnyű-- és nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **Maximális átvihető nyomaték 550 Nm, HT (High Torque) kivitel.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Figyelem:

V = maximális beállítási úthossz!

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---------|
| A-méret kinyúlási hossz | 64,5 mm |
| Hasznos hossz L ₁ | 45,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogási $\varnothing D_1$ | 16 mm |
| Külső $\varnothing D$ | 46 mm |
| Befogó | SK 40 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Hűtőcsatorna furat | igen |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |