

Garant**Beszúró esztergakéstartó, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273755 25/3
GTIN	4045197484888
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

6 mm beszúrási szélességtől t_{\max} -nál ($5 \times$ beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	34 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Működő szélesség L_4	26,5 mm
Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Beszúrási mélység t_{\max}	15 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szárszélesség b	25 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen

Termék fajtája

Esztergakés

TartozékNyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 1600 cNm

659906 1600

Rögzítőcsavar Típus 6

279815 6

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz
50 mm

659874 50

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600