

**Garant****Beszúró esztergakéstartó, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:  
16/3mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273756 16/3   |
| GTIN              | 4045197485045 |
| Árucikk kategória | 21W           |

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Figyelem:**

6 mm beszúrási szélességtől  $t_{\max}$ -nál ( $5 \times$  beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek.  $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

**Műszaki leírás**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Beszúrási mélység $t_{\max}$ | 15 mm                 |
| Csavar                       | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
| Fejhossz $L_1$               | 31 mm                 |
| Működő szélesség $L_4$       | 16 mm                 |
| Beszúrási szélesség $w$      | 3 mm                  |
| Teljes hossz $L$             | 100 mm                |
| Szárszélesség $b$            | 16 mm                 |
| Felhasználás módja           | balos                 |
| belső hűtés                  | nem                   |
| Axiális beszúrási lehetőség  | igen                  |

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 1600 cNm

659906 1600

Rögzítőcsavar Típus 5

279815 5

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz  
50 mm

659874 50

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600