

**DCMW 070202, BUX220, Vágóél kivitel: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265760 M
GTIN	4045197818072
Árucikk kategória	22I

Leírás**Kivitel:**

- **Egyszer használatos kivitel.**
- **Egyélű.**

Figyelem:

További váltólapka alakok, méretek és sarokrádiuszok külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Minőség: BUX220

Vágóél kivitel: M

Fogásmélység a_p : 0,1 - 0,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,1 - 0,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 200 m/min
Minőség	BUX220
Sarokrádiusz	0,2 mm

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Vágóél kivitel	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	DCMW 070202
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	BUX220
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz