

Garant**Tárcsamaró menettel Szélesség $a_p = 5\text{ mm}$, $\varnothing D: 50\text{mm}$** **Rendelési adatok**

Rendelés száma	218542 50
GTIN	4045197849977
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Figyelem:

Tárcsamaró $\varnothing D = 200\text{ mm}$ -ig beszerezhető.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP9 méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Maximális bemarkási mélység $a_{e\text{ max}}$	14 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	2
Felfogó menet M	M16
$\varnothing D_2$	29 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX

Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Gallérhossz L_1	15 mm
Váltólapkák száma	4
Szélesség a_p	5 mm
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1103
Váltólapka csavar készlet	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219949
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2