


Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB7120-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz