

**Garant****SCMT 120408, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260750 HB7120-1
GTIN	4045197818287
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SCMT 120408 HB7120-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm  
Minőség: HB7120-1  
Forgácstörő: VS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 290 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 290 m/min

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz