

Garant**TCMT 110202, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260950 HB7120-1
GTIN	4045197818591
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110202 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HB7120-1

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110202
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz