

Garant**TCMT 110208, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110208 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	VS

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110208
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz