

**Garant****TC.T 110204, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260982 HB7120-1
GTIN	4045197818751
Árucikk kategória	21G

## Leírás

TC.T 110204 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7120-1
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 260 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Cserék / élek száma	3
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz