

Garant**VC.T 110302, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261364 HB7120-1
GTIN	4045197818867
Árucikk kategória	21G

Leírás

VCMT 110302 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HB7120-1
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Sarokrídus	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 110302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz