

Garant**VC.T 110304, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 110304 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7120-1
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fogásmélység a _p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz