

Garant**TCMT 110204, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260952 HB7140-1
GTIN	4045197819291
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110204 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz