

Garant**TCMT 110208, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260954 HB7140-1
GTIN	4045197819307
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110208 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	VS
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110208
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz