

Garant**TCMT 16T304, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260956 HB7140-1
GTIN	4045197819314
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 16T304 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz