

**Garant****VC.T 110304, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261366 HB7140-1
GTIN	4045197819468
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VC.T 110304 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	VS
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz