

**Garant****Beszúró esztergakéstartó, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:  
20/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273756 20/4
GTIN	4045197485090
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Figyelem:**

6 mm beszúrási szélességtől  $t_{\max}$ -nál ( $5 \times$  beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek.  $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

**Műszaki leírás**

Fejhossz $L_1$	40 mm
Működő szélesség $L_4$	21,5 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Beszúrási mélység $t_{\max}$	20 mm
Csavar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Teljes hossz L	125 mm
Szárszélesség b	20 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 1600 cNm

659906 1600

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz  
50 mm

659874 50

Rögzítőcsavar Típus 7

279815 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30

674248 TX30

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600