

Garant**Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w: 32/2mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273790 32/2 |
| GTIN | 4045197679666 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

| | |
|--|-------------------------|
| Csavar | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| Beszúrási szélesség w | 2 mm |
| t_{\max} belső megmunkálás | 10 mm |
| Legkisebb előfúrási Ø D_{\min} | 39 mm |
| Középtolódás L_3 | 22 mm |
| Teljes hossz L | 300 mm |
| Hátrahúzott tartó L_1 kinyúlási hossza | 50 mm |
| Szár Ø D_s | 32 mm |
| Felhasználási tartomány | Radiális belső beszúrás |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | igen |
| Axiális beszúrás lehetséges | igen |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Rögzítőcsavar Típus 8 | 279815 8 |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20 | 674248 TX20 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |