



## Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM\*\*\* Focur, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 125X7mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	560200 125X7
GTIN	9003172337562
Árucikk kategória	53T

### Leírás

#### Kivitel:

**Speciális típus öntvény megmunkálásához.** A kiváló minőségű cirkonkorund és szilícium-karbid lehetővé teszi a maximális leválasztási teljesítményt csekély nyomóerő mellett, **ércezt** öntvény esetén is. **Specifikáció: ZA24N-BFX.**

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

### Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	7 mm
Furat Ø	22,23 mm

Maximális fordulatszám	12200 min <sup>-1</sup>
Tárca Ø	125 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Specifikáció	A24Q-BFX
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Öntvény
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárca

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		