

3M**Gyémánt fenőhasáb, bőr tokban, Csiszolóanyag rövid jelölése / szemcsézet μm : D25**

Rendelési adatok

Rendelés száma	559150 D25
GTIN	2050001661470
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:**Egyenletes eloszlású gyémántbevonat, nikkelrétegbe ágyazva. Szinte korlátlan élettartam!****Felhasználás:**

Fém- és fagegmunkáláshoz használt szerszámok **élezéséhez és fenéséhez**. Alkalmas acélhoz, HSS-hez és keményfémhez. Kicsi vagy hegyes szerszámokhoz a lyuk nélküli felületet kell használni. **Nem alkalmas reszelésre.**

3M minőség, valamivel vékonyabb gyémántréteg vastagság. Finom felületek finomcsiszolásához.

Figyelem:**Nem szárazon, hanem vízzel ill. petróleummal kell használni.**

Műszaki leírás

Finomsági fok	finom
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Hossz	100 mm
Szélesség	25 mm
Magasság	7 mm
Csomagolás	Bőrtok

Termék fajtája

Fenőhasáb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		