



Rövid fúrótokmány, VDI 20, Befogási tartomány: 1-13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319710 1-13
GTIN	4045197307682
Árucikk kategória	36D

Leírás

Kivitel:

- Hűtőfolyadék ellátás a pozicionálófuraton keresztül.
- Maximális hűtőfolyadék nyomás 50 bar.

Felhasználás:

NC-esztergagépeken és megmunkáló központokon.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Figyelem:

Legalább 4 bar hűtőfolyadék nyomás szükséges.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz l_1	81 mm
Szorítókulcs	6-szög
Külső tokmány $\varnothing d_1$	43 mm
Befogási tartomány	1 - 13 mm
VDI méret	VDI 20
VDI szár színjelölése	VDI 20
Termék fajtája	VDI rövid fúrótokmány

