



## Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM\*\*\* Focur, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 230X7mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 560200 230X7  |
| GTIN              | 9003172337623 |
| Árucikk kategória | 53T           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Speciális típus öntvény megmunkálásához.** A kiváló minőségű cirkonkorund és szilícium-karbid lehetővé teszi a maximális leválasztási teljesítményt csekély nyomóerő mellett, **ércezett öntvény esetén is. Specifikáció: ZA24N-BFX.**

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

### Műszaki leírás

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Maximális fordulatszám | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Tárcsaszélesség        | 7 mm                   |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Furat Ø                       | 22,23 mm               |
| Tárcsa Ø                      | 230 mm                 |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA                     |
| Specifikáció                  | A24Q-BFX               |
| Ajánlott fogásszög            | 20-30 fok              |
| Anyaghoz optimalizálva        | Öntvény                |
| Maximális kerületi sebesség   | 80 m/s                 |
| Termék fajtája                | Nagyoló csiszolótárcsa |

### Felhasználói adatok

|               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|---------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)         | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK  | feltételesen alkalmas |                |         |
| Száraz        | alkalmas              |                |         |