



## Gyorsváltó esztergakés tartó, Típus: AA



### Rendelési adatok

Rendelés száma	318000 AA
GTIN	4045197315687
Árucikk kategória	36A

### Leírás

#### Felhasználás:

Helyezze a síkköszörült alapfelületű acél tartófejet a lehetőleg sík felületű szánra és rögzítse a szán felfogócsavarjával. Ehhez előtte a központosító tárcsa furatát megfelelően kell esztergálni. A beállítást befogott furatkéstartóval és furatkéssel végezze, amelyeket a síktárcsára merőlegesen kell beállítani. Ezután állítsa a mutatót a fedőtartó nulla jelzésére és húzza meg a felfogócsavart. A pontos, vagy durva nagyoláshoz célszerű a csapot még egy második illesztőcsappal biztosítani. A furatok ehhez rendelkezésre állnak.

#### Tartalom:

1 excenterkar a 318000 sz. fejhez, 1 szorítókulcs a 318100; 318200 sz. tartóhoz.

### Műszaki leírás

Típus	AA
Szélesség	70 mm
Maximális szánszélesség SB	80 mm
Fej furat Ø-je	13 mm
Maximális kinyúlás A	30 mm
Maximális esztergakés magasság h	12 mm

Magasság	37 mm
Központosító lap furat Ø-je	10 mm
Esztergagép maximum hajtásteljesítménye	1,104 kW
Termék fajtája	Késtartó

## Tartozék

Gyorscserés furatkés tartó Típus AA	318200 AA
Gyorsváltó esztergakés tartó Típus AA12/50	318100 AA12/50